

用途の幅をさらに広げる

XP-329ⅢR・XP-329m

オプション一覧

①試料ビン／SB-200(0.2ℓ 3個1組)

液体や固体から発生するニオイの測定に使用します。測定対象臭気が希薄な場合や複数のニオイを比較する場合に測定条件が一定となり、測定が行いやすくなります。

②試料採取袋Fタイプ／NB-310(10ℓ 6枚1組)

測定対象臭気を袋に採取して測定する場合に使用します。

③嗅覚測定用ニオイ袋Oタイプ／NB-310(3ℓ 12枚1組)

嗅覚測定用のニオイ袋です。

※試料採取にはご使用頂けません。


④試料採取用ポンプ／DC1-NA

試料採取袋に測定対象臭気を採取するためのポンプです。風が強い場所などで測定がしにくい場合などに使用します。ポンプの吸引流量は15～20L/minです。

※吸引圧が非常に弱いので負圧のニオイ採取にはご使用頂けません。

⑤平面ニオイ捕集器／HN-5

板紙や木板など、平面状の物から発生するニオイの測定に使用します。



⑥テフロンチューブ／TP-1(1m)

試料ビン、平面ニオイ捕集器を用いて測定する場合や、測定場所が少し離れているときに、吸引口に取り付けて使用します。

⑦活性炭フィルタ(活性炭フィルタケースと活性炭1パック)／DF-105


清浄な空気を吸引することができるので、ベース値がなかなか安定しない場合や、使用環境に清浄な空気がなく測定が難しい場合などに使用します。

⑧活性炭／FE-110(5パック1組)

活性炭フィルタDF-105の交換用の活性炭です。

⑨記録計／ERP-3011

環境のニオイを連続的に測定(モニタリング)する場合に使用します。現場に簡易に設置できますので、芳香剤の持続性や脱臭装置の性能を評価する場合、事務所の作業環境を測定する場合などに非常に便利です。



⑩三脚／ZG-3(XP-329ⅢR専用)

XP-329ⅢRを固定させるための専用三脚です。連続測定などに便利です。

⑪XP-329m専用オプションパック／P329(XP-329m専用)

XP-329m専用のACアダプタや外部出力ケーブル等が一式入っているオプションパックです。ACアダプタでの連続使用や、XP-329m本体からのアナログ出力、また、XP-329m本体に蓄積されたデータをパソコンに取り出すことが可能になります。

入カレンジ	5、10、25、50、100、250(±mV)
チャートスピード	2、4、6、8、16、18cm/min・cm/h
電源	単一形アルカリ乾電池6本及び ACコード(AC100V)、 外部DC電源(DC12～27V)など
電池寿命	約70時間(アルカリ乾電池の場合)
寸法	W355×H200×D212(mm)
重量	約5.1kg



新コスモス電機株式会社

本社 ■ 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111(代)

URL <http://www.new-cosmos.co.jp>

東日本支社 ■ TEL(03)5403-2703(代)
中部支店 ■ TEL(052)933-1680(代)
仙台営業所 ■ TEL(022)295-6061(代)
静岡営業所 ■ TEL(054)288-7051(代)
広島営業所 ■ TEL(082)294-3711(代)
北関東出張所 ■ TEL(048)643-1223(代)
西東京出張所 ■ TEL(042)680-7918(代)
京滋出張所 ■ TEL(077)526-8222(代)
岡山出張所 ■ TEL(086)456-5200(代)

西日本支社 ■ TEL(06)6308-2111(代)
札幌営業所 ■ TEL(011)231-1101(代)
新潟営業所 ■ TEL(025)287-3030(代)
北陸営業所 ■ TEL(076)234-5611(代)
九州営業所 ■ TEL(092)431-1881(代)
千葉出張所 ■ TEL(043)209-1650(代)
神奈川出張所 ■ TEL(045)473-6451(代)
姫路出張所 ■ TEL(079)225-8965(代)
徳山メンテナンス出張所 ■ TEL(0834)22-6352(代)